

steekwagen

draagvermogen 50 kg, steekplaat
breedte x diepte 270 x 310 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in geel, wielen met
rubber-banden

Artikelnummer: 272232



steekwagen

- draagvermogen 50 kg
- steekplaat breedte x diepte 270 x 310 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- beugelgreep
- wielen met rubber-banden
- wiel Ø 180 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	rubber
draagvermogen	50 kg	wiel-Ø	180 mm
breedte schep	270 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	310 mm	hoogte	1000 mm
materiaal	stalen buis	breedte	420 mm
oppervlak	m. poedercoating	diepte	500 mm
kleur	geel	garantie	5 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	4 kg

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm