

Hanselifter mobiele schaarheftafel

draagvermogen 150 kg, platform
lengte x breedte 740 x 450 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
zwart

Artikelnummer: 520982



Hanselifter Schaarheftafel

Draagvermogen 150 kg

mobiele schaarheftafel

- draagvermogen 150 kg
- platform lengte x breedte 740 x 450 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering handmatig met pedaal
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1000 x 450 mm
- gewicht 48 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	materiaal platform	staal
draagvermogen	150 kg	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte platform	740 mm	materiaal rollen	polyurethaan
breedte platform	450 mm	wiel-ø	100 mm
hefhoogte (min.)	225 mm	lengte	1000 mm
hefhoogte (max.)	740 mm	breedte	450 mm
	935 mm	wiegfunctie	nee
hefbewegingen aantal tot max. ho	20 stuks	oppervlak platform	m. poedercoating
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	kleur platform	blauw // RAL 5012
bediening heffing	handmatig met pedaal	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur schaar	zwart
greep	duwbeugel	gewicht	48 kg

Dit past ook bij ...

147738		PE-pallettopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag