



Entwickelt für den Ex-Bereich


Funktion und Sicherheit auf höchstem Niveau



Fasslifter Secu Ex

Versionen:

Den Fasslifter Secu Ex gibt es mit 3 verschiedenen Fassaufnahme-Typen, zum **Heben, Transportieren** und auch **Drehen** von Stahl- und Kunststofffassern. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall geeignete Fassaufnahme in Kombination mit einer der 3 **Fahrwerks-Varianten: schmales Fahrwerk, breites Fahrwerk oder gespreiztes Fahrwerk** (detaillierte Beschreibungen finden Sie auf den folgenden Produktseiten)



■ **schmales Fahrwerk**
z.B. mit Fasswender Typ W



■ **breites Fahrwerk**
z.B. mit Fassklammer Typ SK



■ **gespreiztes Fahrwerk**
z.B. mit Fassgreifer Typ M

Die Lagerung und Handhabung von Fässern in Ex-Zonen bedarf geeigneter Hilfsmittel. Mit der fundierten Erfahrung unserer Ingenieure und Sicherheitsexperten haben wir bei DENIOS den neuen Fasslifter Secu Ex eigens für den Ex-Bereich entwickelt.

Das bedeutet: maximaler Anwenderschutz in sensiblen Arbeitsumgebungen und **ATEX-Konformität** sind bereits serienmäßig.

Design und Funktion spielen beim Fasslifter Secu EX perfekt zusammen. Davon profitiert in besonderem Maße die Bedienbarkeit. Die gesamte Ausführung des Secu Ex ist wartungsfreundlich gestaltet.

Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer Typ M

- zum Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-Sicken- und Stahl-Spannringfässern
- das Stahlfass wird automatisch an der oberen Fasskante gegriffen und sicher gehalten
- kraftsparendes Anheben des Fasses mittels Fußpumpe, punktgenaues Ablassen über separates Fußpedal
- Hubhöhen bis zu 1405 mm

Varianten:

Schmales Fahrwerk - zum Einfahren in Europaletten und Unterfahren von Auffangwannen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller und Fußschutz)

Breites Fahrwerk - zum Umfahren von Europaletten und Auffangwannen

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller und Fußschutz)

Gespreiztes Fahrwerk - ideal zum Anfahren von Auffangwannen „über Eck“ oder Überfahren von Europaletten

- Anfahrwinkel in 2 Positionen verstellbar
- 4 große Lenkrollen für bequemen Transport und platzsparendes Rangieren auch auf engem Raum

Bestell-Nr. 236-561-J9



Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer Typ M, kurze Version mit schmalen Fahrwerk

Greifkopf mit integriertem Potentialausgleich – Ex-Schutz auch im kleinsten Detail

Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit

Secu Ex mit Fassgreifer Typ M, hohe Version mit breitem Fahrwerk, Bestell-Nr. 236-560-J9

Fahrwerk	schmal		breit		gespreizt	
	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Gesamthöhe [mm]	1635	2135	1635	2135	1755	2255
Hubhöhe max [mm]*	905	1405	905	1405	905	1405
Hubhöhe min [mm]	120	120	0	0	0	0
Verwendung	Heben/Transport von Stahlfässern					
Traglast gesamt [kg]	300					
Maße außen B x T [mm]	1216 x 1233				1132 x 1290	
Bestellnummer	236-561-J9	236-562-J9	236-559-J9	236-560-J9	236-563-J9	236-564-J9

*Hubhöhe min/max, gemessen von Boden bzw. Europalette bis Unterkante eines 200-L-Stahlfasses. Kann bei anderen Fasstypen abweichen

i Alle Fahrwerksvarianten sind wahlweise in einer kurzen und einer hohen Version erhältlich (Details s. Tabelle) - Kurze Version: z.B. zum Beschicken von Paletten und Denios-Auffangwannen - Hohe Version: z.B. zum Beschicken von DENIOS-Auffangwannen oder Einstellen in Fassregale.