

# Distruggidocumenti LX210

Cod. 5502501

DESIGN E 100%  
ANTI INCEPPAMENTO

SCRIVANIA 1-3 UTENTI

Distrugge anche:



Garanzia:

2 anni macchina  
5 anni lame

Tecnologie innovative:

## IntelliBAR™

with Responsive Technology



100% Jam Proof™



SafeSense®



Efficiency Meter



Run Time Indicator



Bin Full Indicator



### Descrizione:

- La nuova generazione di distruggidocumenti offre una produttività inarrivabile e anti-inceppamento **100% Jam Proof**, che ferma la distruzione se si cercano di inserire troppi fogli e va automaticamente in retromarcia in caso di ingorgo di carta
- La tecnologia responsiva **IntelliBAR™** fornisce un feedback continuo che permette di massimizzare la produttività del distruggidocumenti, evitando interruzioni: indica sia quando il cestino e la capacità di distruzione sono quasi al limite, sia quando il ciclo di lavoro sta per terminare
- La tecnologia **Safesense®** garantisce la massima serenità d'uso anche in ambienti domestici, fermando la distruzione se le mani vengono a contatto con l'imboccatura
- Distrugge un foglio A4 in oltre 1300 mini – frammenti da 4x12mm – DIN P-4
- Capacità di taglio di 16 fogli e cestino estraibile da 23 litri
- Raffreddamento rapido: appena 15 minuti per essere di nuovo pronto all'uso

Codice	5502501
Utilizzo	1 – 3 utenti
Tipo di taglio	Mini-frammento 4 x 12mm (DIN P-4)
Capacità di taglio	16 fogli da 70gr
Ciclo di lavoro	20 min on / 15 min off
Imboccatura	230 mm
Velocità di taglio	2 MPM
Capacità cestino	23 lt. (circa 425 fogli)
Livello rumorosità (dB)	65-70 dB
Ruote:	Sì
Codice sacchetti:	36053
Dimensioni prodotto AxLxP (cm)	53,5 x 35,8 x 29,7
Peso prodotto (Kg)	13,8
Imballo	1
Dimensioni imballo AxLxP (cm)	62,2 x 42,3 x 35,2
Peso Imballo (Kg)	17
Bar code unitario	043859763825
Bar code imballo	50043859763820

Ultima revisione: 06/08/2020

# Fellowes