

## Fahrrad-Schräghochparker SF 12D

Höhe x Länge x Tiefe 2010 x 2100 x 1875 mm, 2 x 6 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder, Bodenbefestigung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 185661



## Schräghochparker SF 12D

Fahrrad-Schräghochparker

- Höhe x Länge x Tiefe 2010 x 2100 x 1875 mm
- 2 x 6 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Bodenbefestigung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt





### Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Radabstand	350 mm
Zweiradständertyp	Fahrrad-Schräghochparker	Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Höhe	2010 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Länge	2100 mm	Befestigungsart	Boden
Tiefe	1875 mm	Material	Stahl
Reifenbreite	60 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 6	Anlieferung	zerlegt

Nutzung beidseitig

Gewicht 90 kg

### Dazu passt auch ...

306237		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 63 l, Höhe x Durchmesser 500 x 400 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion durchbrochen
509310		Kundenstopper, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 470 x 670 mm, passend für DIN A2, Rahmen aus Aluminium eloxiert in Silber
525474		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in grün, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in grün
527154		Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund