

## Krause Faltgerüst ProTec ®XS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,8 m,  
Gerüsthöhe 9 m, Standhöhe 7,8 m,  
Bühne Breite x Tiefe 2000 x 600 mm,  
Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225355



## Krause Faltgerüst ProTec ®XS

**einfach aufzubauen und leicht zu transportieren**

Faltgerüst






- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,8 m
- Gerüsthöhe 9 m
- Standhöhe 7,8 m, Bühne Breite x Tiefe 2000 x 600 mm
- mit wetterfester und rutschhemmender Bühne
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- faltbar für schnellen Aufbau
- mit 4 Bremsrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Aufbau schneller Aufbau
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- Gewicht 184 kg

## Technische Details

|                 |            |                     |               |
|-----------------|------------|---------------------|---------------|
| Steigtechnik    | Gerüst     | Tiefe               | 2850 mm       |
| Gerüsttyp       | Faltgerüst | Unterbau            | 4 Bremsrollen |
| Material Gerüst | Aluminium  | Bühne belastbar bis | 240 kg        |
| Gerüsthöhe      | 9 m        | Gerüst Ausstattung  | wetterfeste,  |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
|               |         | rutschhemmende Bühne                               |
| Standhöhe     | 7,8 m   | Gerüst Funktion faltbar                            |
| Arbeitshöhe   | 9,8 m   | Sicherheitsausstattung Gerüst umlaufendes Geländer |
| Bühnen Anzahl | 2       | Aufbau schneller Aufbau                            |
| Höhe Bühne    | 7,8 m   | fahrbar ja   |
| Breite Bühne  | 2000 mm | Geländer ja  |
| Tiefe Bühne   | 600 mm  | Norm DIN EN 1004 (Belastbarkeit)                   |
| Breite        | 4250 mm | Gewicht 184 kg                                     |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215697 |    | Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß   |
| 221309 |    | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 221336 |    | Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung |
| 227867 |   | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau  |
| 523835 |  | Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz   |