

Artikel nummer	artikelnaam
565315003	Nautic - hoofdschakelaar IP44 antraciet

Nautic - hoofdschakelaar 10A IP44 antraciet



Technische gegevens	565315003
Aansluitwijze	Steekklem
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	ja
Frequentie	50 50 Hz
Beschermingscontact	ja
Terugmeldcontact	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aantal wippen	1
Slagvastheid	overig
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Rond aardingscontact	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	antraciet
Uitvoering	Schakelaar 2-polig
Halogeenvrij	ja
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Inbouwdiepte	,000 mm
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Aantal fasen	1
Met aan/uitschakelaar	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		565315003
Overspanningsbeveiliging	nee	
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX	
Drukvlakschakelaar	nee	
Schakelmateriaalbreedte	75,000 mm	
Schakelmateriaalhoogte	75,000 mm	
Schakelmateriaaldiepte	58,000 mm	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	
Wasmachineschakelaar	nee	
Verlichting	verlicht wanneer ingeschakeld	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Type verlichting	Gloeilamp	
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee	
Functie verlichting	verlicht wanneer ingeschakeld	
Montagerichting	Horizontaal en verticaal	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Type schakeling	Schakelaar 2-polig	
Type toebehoren/onderdelen	overig	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Met WLAN repeater	nee	