

Artikelnummer: 153658

Kurzbeschreibung: Werkplaatswagen, 1 schuiflade, 2 bok- en 2 zwenkwielen

Langbeschreibung: werkplaatswagen, 1 schuiflade, 2 bok- en 2 zwenkwielen: Deze werkplaatswagen kan lasten tot 50 kg dragen. Uitgerust met een lade en een vormvak kan de gereedschapswagen dankzij de banden ook als mobiele eenheid worden gebruikt. De werkplaatswagen is voorzien van een poedercoating en daardoor bijzonder schokbestendig. Het bovenste werkblad van de werkplaatswagen is voorzien van een geribbelde rubberen pad dat voorkomt dat de kleine onderdelen uitglijden. De werkplaats trolley heeft een lade. Deze kan geladen worden met een totale belasting van 40 kg. Daarnaast is er nog een ander formulier vak dat snelle toegang tot belangrijke documenten mogelijk maakt. Dankzij de 2 vaste en 2 zwenkwielen kan de werkplaatswagen ook op elk moment mobiel worden gebruikt. De vergrendeling op een stuurrol voorkomt dat de werkplaatsloopkat onbedoeld beweegt. **Meer details:**

- Gepoedercoat
- Met gegolfde rubberen coating
- 1 vorm compartiment
- Lade: 1
- Draagvermogen lade: 40 kg
- 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem
- Band ø: 150 mm
- Totaal draagvermogen: 50 kg
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
- Afmetingen: B 830 x D 470 x H 900 mm
- gewicht: 34,17 kg

