

Artikelnummer: 308883

Kurzbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 12/35 incl. ingebouwde batterij en oplader

Langbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 12/35 incl. ingebouwde batterij en oplader: De Pramac TX 12/29 is de ideale stapelaar voor het verplaatsen van zware lasten naar grote hoogten dankzij de talrijke veiligheidsvoorzieningen en het hoge laad- en hefvermogen. De vorkheftruck beweegt handmatig en tilt elektrisch. Veel veiligheidsfuncties maken de Pramac TX 12/35 een ideale stapelaar voor het transporteren van zware ladingen naar grote hoogtes. Dankzij de stabiliteit en de verstelbare buffers minimaliseert de Pramac TX 12/35 de trillingen en vergemakkelijkt hij het werk. De met de hand beweegbare polyurethaan wielen dragen ook bij aan het behoud van de rolcapaciteit bij volle belasting. Verdere veiligheidsmaatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat het mechanisch hijsen ook onder hoge veiligheidsomstandigheden plaatsvindt. De Pramac TX 12/35 wordt geleverd met een batterij sleutel en een acculader. Met de accusleutel wordt de truck in- en uitgeschakeld. Tegelijkertijd voorkomt het ook het onbedoeld optillen. De acculader is ook uitgerust met een beschermingssysteem dat ook het heffen van lasten blokkeert wanneer het laadniveau te laag is. De Pramac TX 12/35 kan tot 1200 kg verplaatsen tot een hoogte van 3500 mm en biedt een hoog comfort en gegarandeerde veiligheid. Technische details

- Draagvermogen: 1200 kg
- Zwaartepunt: 600 mm
- Hefhoogte: 3500 mm
- vorklengte: 1150 mm
- Vork breedte en hoogte: 150 x 70 mm.
- Totale lengte: 1850 mm
- Minimale benodigde ruimte: 2250 mm.
- Maximale benodigde ruimte: 3915 mm.
- Draaicirkel: 1760 mm
- Wielen: Nr. 2/2 polyurethaan/nylon
- hijsmotor: 2,2 kW
- Batterijspanning: 24 V
- Batterijcapaciteit: 74 Ah
- Spanning van de batterijlader: 24 V
- Capaciteit batterijlader: 13 A
- Eigen gewicht met batterij: 496 kg

