

Artikelnummer: 95459

Kurzbeschreibung: Dubbele trapladder van aluminium met wielen, 2 x 3 treden

Langbeschreibung: Dubbele trapladder van aluminium, met wielen: 2-zijdig oploopbaar. Geprofileerde, 80 mm diepe treden, vast verbonden met de trapbomen. 2 dikke riemen met vastgeschroefde lussen voorkomen ongewenst uit elkaar klappen. Stabiele, meervoudig vastgeschroefde aluminium scharnieren. Antislip 2-componenten pootkappen. Met 4 remmende, 80 mm grote bokwielen. 2 veiligheidsdrukpunten voorkomen ongewild inklappen van de ladder tijdens het verrijden. 2 x 2 treden[ul] werkhoopte tot ca. 2,25 m, Ladderhoogte ca. 0,50 m[ul]2 x 3 treden[ul] werkhoopte tot ca. 2,50 m, Ladderhoogte ca. 0,75 m[ul]2 x 4 treden[ul] werkhoopte tot ca. 2,70 m, Ladderhoogte ca. 0,95 m[ul]2 x 5 treden[ul] werkhoopte tot ca. 2,95 m, Ladderhoogte ca. 1,20 m[ul]2 x 6 treden[ul] werkhoopte tot ca. 3,20 m, Ladderhoogte ca. 1,45 m[ul]2 x 7 treden[ul] werkhoopte tot ca. 3,40 m, Ladderhoogte ca. 1,65 m[ul]2 x 8 treden[ul] werkhoopte tot ca. 3,65 m, Ladderhoogte ca. 1,90 m[ul]2 x 10 treden[ul] werkhoopte tot ca. 4,10 m, Ladderhoogte ca. 2,35 m[ul]

