

Artikelnummer: 95524

Kurzbeschreibung: MEHRSI-®-trapladder, 8 treden

Langbeschreibung: Trapladder MEHRSI-®-Serie: Met lichtmetalen veiligheidsbrug. Inklapbaar, aan a'©a'©n zijde oploopbaar.[ul] bomen en treden van kokerprofiel, steungedeelte met dubbele steunstangen, duurzaam meervoudig omgezet kokerprofiel, hoge vormvastheid verstevigde boomuitvoering volgens DIN 4568 - geringe doorbuiging en zwenken, onderzijde van bomen beschermd tegen doorbuigen sterke scharnieren met stevige verwisselbare scharnierpennen - hoge stabiliteit en lange levensduur aangeschroefde, antislip ladderpoten - probleemloos en snel verwisselbaar alle boomvlakken met kras- en schuurvast ribbenprofiel stevig, verwisselbaar gereedschapsbakje met emmerhaak en insteekgaten voor gereedschappen - groot gebruiksgemak[ul]De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.4 treden[ul] verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 0,93 m, totale boamlengte: ca. 1,68 m ladderbreedte aan voet: ca. 0,47 m, gewicht: ca. 6 kg[ul]5 treden[ul] verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,15 m, totale boamlengte: ca. 1,93 m ladderbreedte aan voet: ca. 0,50 m, gewicht: ca. 7 kg[ul]6 treden[ul] verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,40 m, totale boamlengte: ca. 2,18 m ladderbreedte aan voet: ca. 0,52 m, gewicht: ca. 8 kg[ul]8 treden[ul] verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 1,85 m, totale boamlengte: ca. 2,68 m ladderbreedte aan voet: ca. 0,57 m, gewicht: ca. 10 kg[ul]10 treden[ul] verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 2,32 m, totale boamlengte: ca. 3,18 m ladderbreedte aan voet: ca. 0,62 m, gewicht: ca. 11,9 kg[ul]12 treden[ul] verticale hoogte tot veiligheidsbrug: ca. 2,80 m, totale boamlengte: ca. 3,68 m ladderbreedte aan voet: ca. 0,67 m, gewicht: ca. 13,8 kg[ul]

