LED Treiber für Panel 12W/ Art.Nr 555.7231 nicht Dimmbar

IP20

Spezifikation.
Leistung 12W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 13/4,4/3 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
nicht Dimmbar
Gewicht: 135g
Stromausgabe Min. 265mA Stromausgabe
Typ. 280mA
Stromausgabe Max.295mA
Einschaltstrom :400 mA

LED Treiber für Panel 12W/ Art.Nr 555.7232 Dimmbar /Phasenanschnitt

IP20

Spezifikation.
Leistung 12W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 14/4,5/2,8 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dimmbar
Gewicht: 100g
Stromausgabe Min. 265mA Stromausgabe
Typ. 280mA
Stromausgabe Max.295mA
Einschaltstrom :400 mA

LED Treiber für Panel 12W/ Art.Nr 555.7233 1-10V Dimmbar

IP20

Spezifikation.
Leistung 12W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 14/4,5/2,8 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
1-10V Dimmbar
Gewicht: 100g
Stromausgabe Min. 265mA Stromausgabe
Typ. 280mA
Stromausgabe Max.295mA
Einschaltstrom :400 mA

LED Treiber für Panel 12W/ 280mA Art.Nr 555.7234 Notlicht

IP20



Spezifikation.
Leistung 12W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 16,5/15/4,5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Notlicht
Gewicht: 350g
Stromausgabe Min. 265mA Stromausgabe
Typ. 280mA
Stromausgabe Max.295mA
Einschaltstrom :400 mA
mit Inverter und 3Stunden Lithium Akku

LED Treiber für Panel 12W/ Art.Nr 555.7235 Dali

IP20

Spezifikation.
Leistung 12W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 14/4,5/2,8 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dali
Gewicht: 100g
Stromausgabe Min. 265mA Stromausgabe
Typ. 280mA
Stromausgabe Max.295mA
Einschaltstrom :400 mA

InnoGreen Innovative LED-Technologie
InnoGreen GmbH | Wilhelmstraße 1. | D-64646 Heppenheim
Tel.+49(0)6252/7954770 | Fax .+49(0) 6252/9668490 | E-Mail info@innogreen.de | www.innogreen.de

LED Treiber für Panel 40W/ Art.Nr 555.7298 Nicht Dimmbar

Spezifikation.
Leistung 40W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

IP20

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Nicht Dimmbar
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min. 950mA Stromausgabe
Typ. 980mA
Stromausgabe Max.1010mA
Einschaltstrom :1500 mA

LED Treiber für Panel 40W/ Art.Nr 555.7252 Dimmbar /Phasenanschnitt

Spezifikation.
Leistung 40W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

IP20

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dimmbar
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min. 950mA Stromausgabe
Typ. 980mA
Stromausgabe Max.1010mA
Einschaltstrom :1500 mA

LED Treiber für Panel 40W/ Art.Nr 555.7253 Dimmbar 1-10V

Spezifikation.
Leistung 40W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

IP20

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dimmbar 1-10V
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min. 950mA Stromausgabe
Typ. 980mA
Stromausgabe Max.1010mA
Einschaltstrom :1500 mA

LED Treiber Dali für Panel 40W/ Art.Nr 555.7255 Dali

Spezifikation.
Leistung 40W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

IP20

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dali
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min. 950mA Stromausgabe Typ. 980mA
Stromausgabe Max.1010mA
Einschaltstrom :1500 mA

LED Treiber für Panel 40W/ Art.Nr 555.7254 Notstrom



Spezifikation.
Leistung 40W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 22,5/11/6 cm

IP20

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Notstrom
Gewicht: 640g
Stromausgabe Min. 950mA Stromausgabe Typ. 980mA
Stromausgabe Max.1010mA
Einschaltstrom :1500 mA

mit Inverter und 3Stunden Lithium Akku

LED Treiber für Panel 50W/ Art.Nr 555.7299 Nicht Dimmbar

Spezifikation.
Leistung 50W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 15,5/5/3,3 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Nicht Dimmbar
Gewicht: 166g
Stromausgabe Min1220mA Stromausgabe Typ. 1250mA
Stromausgabe Max.1280mA
Einschaltstrom :1800 mA

IP20

LED Treiber für Panel 50W/ Art.Nr 555.7282 Dimmbar /Phasenanschnitt

Spezifikation.
Leistung 50W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dimmbar
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min1170mA Stromausgabe Typ. 1200mA
Stromausgabe Max.1230mA
Einschaltstrom :1800 mA

IP20

LED Treiber für Panel 50W/ Art.Nr 555.7283 1-10V Dimmbar

Spezifikation.
Leistung 50W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
1-10V Dimmbar
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min1220mA Stromausgabe Typ. 1250mA
Stromausgabe Max.1280mA
Einschaltstrom :1800 mA

IP20

LED Dali-Treiber für Panel 50W/ Art.Nr 555.7286 Dali

Spezifikation.
Leistung 50W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 18/6/3,4 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dali
Gewicht: 400g
Stromausgabe Min1170mA Stromausgabe Typ. 1200mA
Stromausgabe Max.1230mA
Einschaltstrom :1800 mA

IP20

LED Treiber für Panel 50W/ Art.Nr 555.7284 Notstrom



mit Inverter und 3Stunden Lithium Al

Spezifikation.
Leistung 50W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 40/13/5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Notstrom
Gewicht: 650g
Stromausgabe Min1170mA Stromausgabe Typ. 1200mA
Stromausgabe Max.1230mA
Einschaltstrom :1800 mA

IP20

InnoGreen Innovative LED-Technologie
InnoGreen GmbH | Wilhelmstraße 1. | D-64646 Heppenheim
Tel.+49(0)6252/7954770 | Fax .+49(0) 6252/9668490 | E-Mail info@innogreen.de | www.innogreen.de

LED Treiber für Panel 60W/ Art.Nr 555.7310 Nicht Dimmbar IP20

Spezifikation.
Leistung 60W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 15,5/5/3,3 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Nicht Dimmbar
Gewicht: 166g
Stromausgabe Min1420mA Stromausgabe Typ. 1460mA
Stromausgabe Max.1500mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Treiber für Panel 60W/ Art.Nr 555.7311 Dimmbar /Phasenanschnitt IP66

Spezifikation.
Leistung 60W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 20/6,8/4,5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dimmbar
Gewicht: 1100g
Stromausgabe Min1420mA Stromausgabe Typ. 1460mA
Stromausgabe Max.1500mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Treiber für Panel 60W/ Art.Nr 555.7312 1-10V Dimmbar IP66

Spezifikation.
Leistung 60W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 20/6,8/4,5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
1-10V Dimmbar
Gewicht: 1100g
Stromausgabe Min1420mA Stromausgabe Typ. 1460mA
Stromausgabe Max.1500mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Dali-Treiber für Panel 60W/ Art.Nr 555.7314 Dali IP66

Spezifikation.
Leistung 60W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 40/13/5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dali
Gewicht: 1100g
Stromausgabe Min1420mA Stromausgabe Typ. 1460mA
Stromausgabe Max.1500mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Treiber für Panel 60W/ Art.Nr 555.7313 Notstrom IP20



mit Inverter und 3Stunden Lithium Akku

Spezifikation.
Leistung 60W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 45/13/5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Notstrom
Gewicht: 850g
Stromausgabe Min1420mA Stromausgabe Typ. 1460mA
Stromausgabe Max.1500mA
Einschaltstrom :2100 mA

InnoGreen Innovative LED-Technologie
InnoGreen GmbH | Wilhelmstraße 1. | D-64646 Heppenheim
Tel.+49(0)6252/7954770 | Fax .+49(0) 6252/9668490 | E-Mail info@innogreen.de | www.innogreen.de

LED Treiber für Panel 75W/ Art.Nr 555.7305 Nicht Dimmbar

Spezifikation.
Leistung 75W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 15,5/5/3cm

IP20

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Nicht Dimmbar
Gewicht: 200g
Stromausgabe Min1800mA Stromausgabe Typ. 1850mA
Stromausgabe Max.1900mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Treiber für Panel 75W/ Art.Nr 555.7306 Dimmbar /Phasenanschnitt

IP66

Spezifikation.
Leistung 75W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 20/6,8/4,5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dimmbar
Gewicht: 1100g
Stromausgabe Min1800mA Stromausgabe Typ. 1850mA
Stromausgabe Max.1900mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Treiber für Panel 75W/ Art.Nr 555.7307 1-10V Dimmbar

IP66

Spezifikation.
Leistung 75W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 20/6,8/4,5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
1-10V Dimmbar
Gewicht: 850g
Stromausgabe Min1800mA Stromausgabe Typ. 1850mA
Stromausgabe Max.1900mA
Einschaltstrom :2100 mA

LED Dali-Treiber für Panel 75W/ Art.Nr 555.7309 Dali

IP66

Spezifikation.
Leistung 75W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 20/6,8/4,5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Dali
Gewicht: 1100g
Stromausgabe Min1800mA Stromausgabe Typ. 1850mA
Stromausgabe Max.1900mA
Einschaltstrom :25600 mA

LED Treiber für Panel 75W/ Art.Nr 555.7308 Notstrom

IP20



mit Inverter und 3Stunden Lithium Akku

Spezifikation.
Leistung 75W max.
Mit Zugentlastung
ta: 50°C
tc: 90°
Maße:
L/B/H: 45/13/5 cm

Eingangsspannung : 220-240V 50/60Hz (AC/DC)
Ausgangsspannung: 34-40 V
Notstrom
Gewicht: 850g
Stromausgabe Min1800mA Stromausgabe Typ. 1850mA
Stromausgabe Max.1900mA
Einschaltstrom :2100 mA

InnoGreen Innovative LED-Technologie
InnoGreen GmbH | Wilhelmstraße 1. | D-64646 Heppenheim
Tel.+49(0)6252/7954770 | Fax .+49(0) 6252/9668490 | E-Mail info@innogreen.de | www.innogreen.de