



25232811

Ex Aluminium Ex leer

230 x 280 x 111 mm

Ex Aluminium Ex leer 230 x 280 x 111 mm

[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	230 mm
Breite	280 mm
Tiefe	111 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	3.09 kg
GTIN	4250157916020

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

Zubehör



10011016
Montageplatte für 01.232811



10022001
Gelenk innen / Stahl



10027001
Gelenk aussen / grau



10061431
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.232811