

## Datenblatt / Data Sheet

**LED-Lampe E10 mit Brückengleichrichter, superhell**  
 LED-Bulb E10 with bridge rectifier, superbright



### Technische Daten / technical data

<i>Bezeichnung / Description</i>	<i>Eigenschaften / Characteristics</i>				
Artikelnummer / Item no.	59102411	59102412	59102413	59102414	59102415
Farbe / Color	Rot Red	Gelb Yellow	Ultragrün Ultragreen	Blau Blue	Weiß White
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Strom / Current	13mA				
Lichtstrom / Luminous flux	0,5lm	0,4lm	1,0lm	0,3lm	1,4lm
Abstrahlwinkel / Viewing Angle	28°	28°	13°	15°	21°
Abmessungen (ØxH) / Dimensions (Øxh)	Ø10 x 28 mm				
Sockel / Socket	E10				
Umgebungstemp. ta / Ambient temp. ta	-30°C ~ +85°C				
Lagertemperatur / Storage temperature	-40°C ~ +100°C				
Material / Material	Kunststoff klar / Plastic clear				
Merkmal / Feature	Superhell / superbright				

### Abmaße / Dimensions:

