



EKM 60/22 Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 300 mm²

**NEXT
GENERATION**



**K22
SERIE**

- ▶ Großer Pressbereich bis 300 mm²
- ▶ Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App

Eigenschaften

- Wählen Sie Ihr Akku-System: Bosch oder Makita
- Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
- Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
- Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
- Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
- Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
- Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
- Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

geeignet für

- Auswechselbare Presseinsätze der Serie 22, Schmalpressung

Technische Daten			
Presskraft	60 kN		
Hub	17,5 mm		
Pressbereich	6 - 300 mm ²		
Presszeit	2 s (bei ARS) und 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)		
Akkuladezeit	15 min.		
Gewicht mit Akku	3,0 kg		
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C		
Artikel	Art-Nr. Bosch	Art-Nr. Makita	
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 300 mm ²	EKM6022CFB	EKM6022CFM	
Lieferumfang			Seite
Bosch Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion	RALB1EU		484
Bosch Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus	LGLB1EU		486
Kunststoffkoffer	KK50NG		
Makita Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion		RAL1	483
Makita Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion Akkus		LGL1	486
Kunststoffkoffer		KK50L	
Zubehör			Seite
Bosch Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion	RALB2EU		485
Makita Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion		RAL40	484
Varianten			Seite
L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EKM6022CFB, 6 - 300 mm ²	LBOXXEKM6022CFB		203
L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EKM6022CFM, 6 - 300 mm ²		LBOXXEKM6022CFM	203