

KERN PFB 600-2



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt mit größerem Gehäuse für mehr Standsicherheit



Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	15 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	260 x 335 x 255 mm
Bruttogewicht:	2,400 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	210 x 315 x 90 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	200 x 240 x 155 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	120

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s	

Empfohlenes Justiergewicht:	600 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	30 mg
Mindestgewicht (USP):	20 g
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Tarierbereich:	599,990 g
Wägebereich [Max]:	600 g
Wägeeinheiten:	ct g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
Display Ziffernhöhe:	5 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen ²⁰ (Labor):	20 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen ²⁰⁰ (Normal):	200 mg
Zählaufösung:	30000


KERN PFB 600-2



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt mit größerem Gehäuse für mehr Standsicherheit

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

