

78065  
42"/105 cm**FF\***

-  Brushed Aluminum Finish
-  Gebürstetes Aluminium
-  Acabado de aluminio
-  Finitura alluminio spazzolato
-  Finition aluminium gratté


**BF\***

-  5 Reversible Blades (Weathered Maple/Silver)
-  5 Flügelblätter, beidseitig verwendbare (Verwittertes Ahorn/silber)
-  5 paletas reversibles (Arce gastado/Plateado)
-  5 pale, reversibili (Acero stagionato/argento)
-  5 pales, reversibles (Érable altéré/argent)


**EAN Code:** 4895105601810**Box Dimension:** 461 x 266 x 273mm**Cube:** 1.18**Gross Weight:** 6.2/7.0kg**Price:****Ceiling Fan Specifications**

-  3 Spot Light Fixture
- 3 X 50W GU10 Lamp (Included)
- 153 x 12 mm Motor
- 12° Blade Pitch
- Dual Mount
- Remote Control Adaptable


**Technische Spezifikationen der Deckenventilatoren**

-  3 Strahler
- 3 Glühlampen 50 W, GU10 (mitgeliefert)
- 153 x 12 mm Motor
- 12° Neigungswinkel
- Zwei Montageoptionen
- Nachrüstbar mit Fernbedienung


**Especificaciones para Ventiladores de Techo**

-  Artefacto luminoso de 3 lámparas direccionales
- 3 lámparas GU10 de 50 vatios (Incluidas)
- Motor de 153 x 12 mm
- Amplitud de las paletas: 12°
- Dos opciones de montaje
- Adaptable a control remoto

**Specifiche Ventilatore da Soffitto**

-  Lampadario 3 faretti
- Lampadine: 3 x 50 W GU10 (incluso)
- Motore 153 x 12 mm
- Angolo delle pale: 12°
- Montaggio a due opzioni
- Adattabile a telecomando

**Spécifications des Ventilateurs de Plafond**

-  Appareil d'éclairage à 3 spots
- 3 ampoules GU10 x 50 W (fournies)
- Dimensions du moteur: 153 x 12 mm
- Angle des pales: 12°
- Montage à double option
- Adaptable pour télécommande

\*  FF = Fan Finish, BF = Blade Finish  FF = Ventilator-Ausführungen, BF = Flügelblatt-Ausführungen  FF = Acabado de Los Ventiladores, BF = Acabado de Las Paletas  FF = Finitura Ventilatore, BF = Finitura Pala  FF = Fini du Ventilateur, BF = Fini des Pales