

# SPECIFICATIEBLAD - FL4-D




Flens, doorsteekschuimrubber, IP54, HxBxD=116x329x23mm



Powering Business Worldwide™

**Type** FL4-D  
**Catalog No.** 044879

## Leveringsprogramma

			
Assortiment			xEnergy Safety Ci
Basisfunctie			Lege kasten
Basisfunctie			Toebehoren lege kasten
Toebehoren			Rubber doorsteekflens IP54
Los apparaat/complete apparatuur			Modulair systeem
beschermingsgraad			IP54
toepasbaar voor kastmaat			375 mm
Toepasbaar voor			NYY, NYM 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> ... 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> NYY, NYM 4 x 4 mm <sup>2</sup> ... 5 x 10 mm <sup>2</sup> NYY, NYM 4 x 10 mm <sup>2</sup> ... 4 x 50 mm <sup>2</sup>
Kabelbuitendiameter		mm	42 x 10 - 13 4 x 15 - 19 2 x 20 - 30

## Technische gegevens ETIM 7.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Invoerplaat voor op sparring kast/lessenaar (EC000211)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecI@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Uitvoering			Kabelwartel
Type			Recht
Breedte		Millimeter	375
Hoogte		Millimeter	120
Diepte		Millimeter	23
Materiaal			Kunststof
Oppervlaktebescherming			Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig
Uitbreekpoorten			Ja
Aantal connectorgaten			0
Type schroefdraad			Geen
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg			0 - 0

## Afmetingen

