

duales Kabel konfektioniert 4x0,75/3x2x0,25 für Motor S-1FL2 SH20/30/40 mit S200, MOTION-CONNECT 380 Länge(m)=5 m Dmax Leistung=7,5 mm Dmax Geber=7.0 mm ohne Bremse, Antriebsseite Ausgang 5 Millionen Biegezyklen

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>

