

Wilms Elektroheizer CH2000

Mit 2 Heizstufe(n), Höhe x Länge x Breite 260 x 205 x 130 mm, Geräuschpegel von 50 dB, Einfach zu tragen durch Tragegriff, In schwarz/gelb

Artikelnummer: 243741



Wilms



Elektroheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, für Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Mit 2 Heizstufe(n)
- Heizleistung 1,2 - 2 kW, Luftleistung 95 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 260 x 205 x 130 mm
- Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- Geräuschpegel von 50 dB
- Mit eingebautem Raumthermostat und Axialventilator und Keramikheizaggregat (PTC)
- Einfach zu tragen durch Tragegriff
- In schwarz/gelb

Bürohelfer	Heizgerät	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Heizgerätetyp	Elektroheizer	Geräuschpegel	50 dB
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Farbe	schwarz/gelb
Heizstufen	2	Ventilatorentyp	Axialventilator, Keramikheizaggregat (PTC)
Heizleistung	1,2-2 kW	Heizgerät Ausstattung	Raumthermostat
Luftleistung	95 m³/h	Griff	Tragegriff
Höhe	260 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Länge	205 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Breite	130 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz	Gewicht	2 kg