

CABLE PROFILE AS-I POUR TENSION AUXILIAIRE,
EXTERNE JUSQU'A 24V,
2 X 1,5QMM CONSISTE EN 100M CABLE



Caractéristiques techniques générales		
Couleur		noire (DC 24 V)
Matériau		caoutchouc
Quantité		rouleau 100 m
Constituants mécaniques		
Sans émission de silicone		oui
rayon de courbure / [nicht versorgt - nach DIN VDE 0298 Teil 301]		
• fixement posé / min.	m	12
• mobile / min.	m	24
Sans halogènes		oui
Flexibilité		très bonne
Comportement à la flexion / selon DIN VDE 0472 partie 603		pas de rupture après 30.000 flexions
Couleurs d'âmes		brun, bleu
Conditions ambiantes		
Comportement au feu		inflammable
résistance aux huiles		résistance limitée
Ozone / et résistance aux intempéries		résistance restreinte
Temperaturbereich		
• repos		

- min.
- max.
- en mouvement
- min.
- max.

°C	-40
°C	85
°C	-25
°C	85

Certificats / homologations

Homologation / Canada CSA

non

Homologation / E.U. UL

non

Expertise surveillée ÜG (VDE)

non

General Product Approval

Shipping Approval

other



[Declaration of Conformity](#)

[Environmental Confirmations](#)

Informations supplémentaires :

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3RX9020-0AA00/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RX9020-0AA00

dernière modification

22 févr. 2013