




Kassetten PRO ServicePLUS

Einzelteile Frontplatten, Frontgriffe

	Frontplatte ungeschirmt		Frontplatte schirmbar, U-Profil		Griff in Trapezform, grau (ohne Aushebefunktion)	
			Frontplatte	EMV-Dichtung (Textil)	grau	schwarz
 04808124  04808060  04808061  04808062  04808063	Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert, Schnittkanten blank	Al-Profil, Zentrierpin eingepresst, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig	wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des Profils, geklebt Textildichtung, Kern: Schaumstoff, Hülle: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung, UL 94 V-0 Temperaturbereich -40 ... 70 °C	Griff: PPE, UL94 V-1; Beschriftungsplatte: Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank; Fixierclip separat bestellen (im Montagematerial für fünf Kassetten enthalten oder Einzelteil) 7.78		
	Liefermenge zum Aufbau von 5 Kassetten	1 Stück (LLG 5)¹⁾	1 Stück (LLG 5)¹⁾	VPE 10 Stück VPE 100 Stück	1 Stück (LLG 5)¹⁾	1 Stück (LLG 5)¹⁾
Breite	3 HE Höhe					
TE	Leiterplattentiefe 160 mm					
8	34812-108	34813-108			20808-062	20808-083
10	34812-110	34813-110			20808-004	20808-085
12	34812-112	34813-112			20808-064	20808-086
14	34812-114	34813-114	21101-853	21101-854	20808-065	20808-087
21	34812-121	34813-121			20808-066	20808-088
28	34812-128	34813-128			20808-067	20808-089
42	34812-142	34813-142			20808-068	20808-091
	Leiterplattentiefe 220 mm					
8	34812-108	34813-108			20808-062	20808-083
10	34812-110	34813-110			20808-004	20808-085
12	34812-112	34813-112			20808-064	20808-086
14	34812-114	34813-114	21101-853	21101-854	20808-065	20808-087
21	34812-121	34813-121			20808-066	20808-088
28	34812-128	34813-128			20808-067	20808-089
42	34812-142	34813-142			20808-068	20808-091
Breite	6 HE Höhe					
TE	Leiterplattentiefe 160 mm					
8	34812-608	34813-608			20808-062	20808-083
10	34812-610	34813-610			20808-004	20808-085
12	34812-612	34813-612			20808-064	20808-086
14	34812-614	34813-614	21101-855	21101-856	20808-065	20808-087
21	34812-621	34813-621			20808-066	20808-088
28	34812-628	34813-628			20808-067	20808-089
42	34812-642	34813-642			20808-068	20808-091
	Leiterplattentiefe 220 mm					
8	34812-608	34813-608			20808-062	20808-083
10	34812-610	34813-610			20808-004	20808-085
12	34812-612	34813-612			20808-064	20808-086
14	34812-614	34813-614	21101-855	21101-856	20808-065	20808-087
21	34812-621	34813-621			20808-066	20808-088
28	34812-628	34813-628			20808-067	20808-089
42	34812-642	34813-642			20808-068	20808-091
Maßbilder siehe Seite	7.82	7.82			7.82	7.82

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon
 Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE