



EHA-Industriematte

Stehen Sie bequem!

Einsatzbereiche:

Nasse und trockene Arbeitsplätze,
auch mit mittlerer
Öl- und Schmutzbelastung

Rutschhemmung R10 und R11
Aufrollbar
Ergonomisch





EHA-Industriematte

Artikelgruppe 90

EHA-Industriematte

Wo Menschen im Stehen arbeiten, ist die Industriematte der ergonomische und sichere Bodenbelag.

Das weiche Kunststoffmaterial ist rutschhemmend profiliert. Durch die rostartige Struktur bleibt die Lauffläche sauber und trocken.



Art. 90001-90059 Industriematte

Breite in cm

Farbe	60	80	100	120
schwarz	90005	90003	90001	90009
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen	90025	90023	90021	90029

Technische Daten: Industriematte

Material:	Weich-PVC
Lieferbare Breiten:	120 cm
Rollenlänge:	bis 30,0 m
Gesamthöhe:	12,5 mm
Breite Oberprofil:	8,6 mm
Spaltenbreite:	7 mm
Gewicht:	ca. 6 kg/m ²
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis + 60°C
Rutschhemmung:	R10 nach DIN E 51130



EHA-Industriematte +11

Für Arbeitsplätze mit erhöhter Rutschgefahr gibt es die Industriematte +11. Durch die gefräste Lauffläche wird eine Rutschhemmung von R11 erreicht. Das weiche, elastische Material macht das Stehen und Gehen auf dieser Matte ermüdungsarm und angenehm.

Art. 90060-90969 Industriematte +11

Breite in cm

Farbe	60	80	100	120
schwarz	90065	90063	90061	90069
orange	90965	90963	90961	90969

Technische Daten: Industriematte +11

Material:	Weich-PVC
Lieferbare Breiten:	120 cm
Rollenlänge:	bis 30,0 m
Gesamthöhe:	15 mm
Breite Oberprofil:	8,6 mm
Spaltenbreite:	7 mm
Gewicht:	ca. 8 kg/m ²
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis + 60°C
Rutschhemmung:	R11 nach DIN E 51130

