

**Artikelnummer:** 308587

**Kurzbeschreibung:** Steekwagen van stalen buizen, draagvermogen 250 kg, banden van massief rubber

**Langbeschreibung:** Steekwagen van stalen buizen, draagvermogen 250 kg: Verticale of horizontale buizen worden in de achterwand van de zakwagens gelast, waardoor ook het transport van kleine onderdelen mogelijk is. De zakwagen heeft extra steunbalken onder de handgrepen, zodat deze bij het transport van zware voorwerpen ook op de rug geplaatst kunnen worden zonder de handgrepen te beschadigen. Stevig gelaste stalen constructie. Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Achterwand van buis. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Wielen met kunststof velgen en rollagers. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). [ul]<li> emmerbreedte: 400 mm</li><li> Bladdiepte: 180 mm </li><li> Buitenafmetingen: B 630 x D 450 mm </li><li> Totale hoogte: 1200 mm </li><li> Greephoogte: 1200 mm</li><li> Draagvermogen: 250 kg </li><li> Massief rubberen banden: Wiel a<sup>o</sup>: 250 x 60 mm </li><li> Luchtbanden: Wiel a<sup>o</sup>: 260 x 85 mm</li><li> Eigen gewicht: 15 kg of 18 kg.</li>[ul]

