




Milchrohrverschraubungen DIN 11851

Kegeleinschraubstutzen (Milchgewinde)

DIN 11851


Typ	Einschraub-Gewinde	Kegel Ø	DN	Typ	Einschraub-Gewinde	Kegel Ø	DN
1.4404				1.4404			
DNMi 3810 ES	G 3/8"	22	10	DNMi 11240 ES	G 1 1/2"	56	40
DNMi 1215 ES	G 1/2"	28	15	DNMi 2050 ES	G 2"	68	50
DNMi 3420 ES	G 3/4"	36	20	DNMi 21265 ES	G 2 1/2"	86	65
DNMi 1025 ES	G 1"	44	25	DNMi 3080 ES	G 3"	100	80
DNMi 11432 ES	G 1 1/4"	50	32	DNMi 40100 ES	G 4"	121	100



Kegelschweißstutzen (Milchgewinde)

DIN 11851 / ähnlich DIN 11851

Typ	Rohr Ø	Kegel Ø	DN	Typ	Rohr Ø	Kegel Ø	DN
1.4404				1.4301			
DIN 11851				für ISO-Rohre (ähnlich DIN)			
DNMi 3810 ESAS	13	22	10	DNMi 3810 ESASi	17,2	22	10
DNMi 1215 ESAS	19	28	15	DNMi 1215 ESASi	21,3	28	15
DNMi 3420 ESAS	23	36	20	DNMi 3420 ESASi	26,9	36	20
DNMi 1025 ESAS	29	44	25	DNMi 1025 ESASi	33,7	44	25
DNMi 11432 ESAS	35	50	32	DNMi 11432 ESASi	42,4	50	32
DNMi 11240 ESAS	41	56	40	DNMi 11240 ESASi	48,3	56	40
DNMi 2050 ESAS	53	68	50	DNMi 2050 ESASi	60,3	68	50
DNMi 21265 ESAS	70	86	65	DNMi 21265 ESASi	76,1	86	65
DNMi 3080 ESAS	85	100	80	DNMi 3080 ESASi	88,9	100	80
DNMi 40100 ESAS	104	121	100	DNMi 40100 ESASi	114,3	121	100
DNMi 50125 ESAS	129	150	125	DNMi 50125 ESASi	139,7	150	125
DNMi 60150 ESAS	154	176	150	DNMi 60150 ESASi	168,3	176	150



Schlauchkegelstutzen (Milchgewinde)

Typ	Schlauch Ø innen	Kegel Ø	DN	Typ	Schlauch Ø innen	Kegel Ø	DN
1.4404				1.4404			
GTMi 1025 ES	25	44	25	GTMi 21265 ES	65	86	65
GTMi 11432 ES	32	50	32	GTMi 3080 ES	80	100	80
GTMi 11240 ES	40	56	40	GTMi 40100 ES	100	121	100
GTMi 2050 ES	50	68	50				



Schlauchkegelstutzen (Milchgewinde) mit Sicherungsbund

DIN 11851

Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklammern EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 421)


Typ	Schlauch Ø innen	Kegel Ø	DN	Typ	Schlauch Ø innen	Kegel Ø	DN
1.4401				1.4401			
GTMi 1213 ES SB	13	28	15	GTMi 2050 ES SB	50	68	50
GTMi 3419 ES SB	19	36	20	GTMi 21263 ES SB	63	86	65
GTMi 1025 ES SB	25	44	25	GTMi 21265 ES SB	65	86	65
GTMi 11432 ES SB	32	50	32	GTMi 3075 ES SB	75	100	80
GTMi 11238 ES SB	38	56	40	GTMi 40100 ES SB	100	120	100



Blindkegel für Gewindestutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Typ	Kegel Ø	für Gewindestutzen	Typ	Kegel Ø	für Gewindestutzen
1.4404			1.4404		
VSMi 10 ES	22	DN 10	VSMi 50 ES	68	DN 50
VSMi 15 ES	28	DN 15	VSMi 65 ES	86	DN 65
VSMi 20 ES	36	DN 20	VSMi 80 ES	100	DN 80
VSMi 25 ES	44	DN 25	VSMi 100 ES	121	DN 100
VSMi 32 ES	50	DN 32	VSMi 125 ES	150	DN 125
VSMi 40 ES	56	DN 40	VSMi 150 ES	176	DN 150



Nutmutter für Kegelstutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Optional: Werkstoff 1.4301 -2A

Typ	RD	für Kegelstutzen	Ø D	Typ	RD	für Kegelstutzen	Ø D
1.4404				1.4404			
DNMiMU 3810 ES	28 x 1/8"	DN 10	38	DNMiMU 2050 ES	78 x 1/6"	DN 50	92
DNMiMU 1215 ES	34 x 1/8"	DN 15	44	DNMiMU 21265 ES	95 x 1/6"	DN 65	112
DNMiMU 3420 ES	44 x 1/6"	DN 20	54	DNMiMU 3080 ES	110 x 1/4"	DN 80	127
DNMiMU 1025 ES	52 x 1/6"	DN 25	63	DNMiMU 40100 ES	130 x 1/4"	DN 100	148
DNMiMU 11432 ES	58 x 1/6"	DN 32	70	DNMiMU 50125 ES*	160 x 1/4"	DN 125	178
DNMiMU 11240 ES	65 x 1/6"	DN 40	78	DNMiMU 60150 ES*	190 x 1/4"	DN 150	210

* mit Freistich



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.