

Handdrahtbürsten Standard

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm, Besatzhöhe: 25 mm, Drahtstärke: 0,35 mm

Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.

Typ	Typ Edelstahl-draht gewellt	Typ Messing-draht gewellt	
Stahldraht glatt			Drahtreihen
DBH 3 ST	DBH 3 ES	DBH 3 MS	3
DBH 4 ST	DBH 4 ES	DBH 4 MS	4
DBH 5 ST	DBH 5 ES	DBH 5 MS	5

Kehlrahtbürsten

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge 135 mm, Besatzhöhe 35 mm, Drahtstärke 0,35 mm

Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Zunder oder Schlacke bei Schweiß- und Kehlrihten.

Typ	Typ Edelstahl-draht glatt		
Stahldraht glatt			Drahtreihen
DBHK 3 ST	DBHK 3 ES		3

Bremssattelbürsten ROKI - Profi Handbürsten

Ausführung: 225 mm lang, mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 90 mm, Besatzbreite: 12 mm, Drahtstärke: 0,35 mm (Typ Messingdraht gewellt)

Anwendung: Sehr aggressive Bürste mit ergonomischem 2K-Griff für allgemeine Bürstarbeiten, zur Entfernung von Bremsabrieb bei Bremsätteln, zur Reinigung von Schweißnähten, etc.

Typ	Typ Edelstahl-draht glatt	Typ Messing-draht gewellt	
Stahldraht glatt			Drahtreihen
DBH ROKI ST	DBH ROKI ES	DBH ROKI MS	2

Zündkerzenbürsten

Ausführung: 150 mm lang, Besatzlänge: 35 mm, Besatzhöhe: 15 mm, Besatzbreite: 15 mm, Drahtstärke: 0,15 mm (Typ Nylon: 0,3 mm)

Anwendung: Zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten, die einen weichen Draht erfordern (z.B. Düsenreinigung).

Typ Messing-draht gewellt	Typ Edelstahl-draht gewellt	Typ Nylon glatt	
			Drahtreihen
DBZK MS	DBZK ES	DBZK KU	3

Feinbürsten

Ausführung: 225 mm lang, Besatzlänge: 110 mm, Besatzhöhe: 20 mm, Besatzbreite: 20 mm, Drahtstärke 0,15 mm (Typ Nylon: 0,3 mm)

Anwendung: Zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln, zur Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck.

Typ Messingdraht gewellt	Typ Edelstahl-draht gewellt	Typ Nylon glatt	
			Drahtreihen
DBF 225 MS	DBF 225 ES	DBF 225 KU	4

Zylinderbürsten mit Öse

Besatzlänge: 100 mm

Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen, etc.

Typ Stahldraht gewellt	Typ Messingdraht gewellt	Typ Nylon glatt	Durchmesser
Gesamtlänge 300 mm			
DBZ 4 ST	DBZ 4 MS	DBZ 4 KU	4
DBZ 6 ST	DBZ 6 MS	DBZ 6 KU	6
DBZ 8 ST	DBZ 8 MS	DBZ 8 KU	8
DBZ 10 ST	DBZ 10 MS	DBZ 10 KU	10
DBZ 15 ST	DBZ 15 MS	DBZ 15 KU	15
DBZ 20 ST	DBZ 20 MS	DBZ 20 KU	20
DBZ 25 ST	DBZ 25 MS	DBZ 25 KU	25
DBZ 30 ST	DBZ 30 MS	DBZ 30 KU	30
Gesamtlänge 500 mm			
DBZ 10 ST-500	DBZ 10 MS-500	DBZ 10 KU-500	10
DBZ 15 ST-500	DBZ 15 MS-500	DBZ 15 KU-500	15
DBZ 20 ST-500	DBZ 20 MS-500	DBZ 20 KU-500	20
DBZ 25 ST-500	DBZ 25 MS-500	DBZ 25 KU-500	25
DBZ 30 ST-500	DBZ 30 MS-500	DBZ 30 KU-500	30

