

# Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel

1000Base-LX (LC) Singlemode-Port, 10 km, HPE-kompatibel, silber

Part No.: 508735

EAN-13: 0766623508735 | UPC: 766623508735

## Merkmale:

- Kompatibel mit Switchen und Routern von HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
- Ein 1000Base-LX Singlemode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
- Unterstützte LWL-Reichweite: bis zu 10 km
- Wellenlänge 1310 nm
- Entspricht dem HPE J4859A / J4859B / J4859C / J4859D Transceiver
- SFP Standard-Formfaktor
- Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
- Unterstützt Hot-Plugging
- Vollständig NDAA-konform
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards

- IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)

### Allgemein

- Unterstützte Medien: 1000Base-LX Singlemode 9/125 µm-Glasfaser
- Anschluss: LC Duplex-Port, 1000Base-LX
- Reichweite: 10 km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Fiber Power Budget:
  - Maximum TX power: -3 dB
  - Minimum TX power: -9 dB
  - Sensitivity: -20 dB
  - Power budget: 11 dB
- Bauform: SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Zertifikate: FCC Class B, CE, RoHS

### Strom

- Spannung: 3,3 V
- Stromverbrauch: 1,0 Watt (max.)



