



SCHIRMANSCHLUSSKLEMME, ZUR DIREKTEN  
SCHIRMAUFLAGE AUF LEITFAEHIGE  
MONTAGEPLATTEN, DURCHMESSER 3 - 14MM

## Anschlüsse

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| <b>anschließbarer Kabeldurchmesser</b>         |    |                  |
| • minimal                                      | mm | 14               |
| • maximal                                      | mm | 3                |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b> |    | Schraubanschluss |

## Mechanischer Aufbau

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| <b>Höhe</b>            | mm | 57,8          |
| <b>Befestigungsart</b> |    | Direktmontage |

## Approbationen Zertifikate

|  |  |      |
|--|--|------|
| <b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b> |  | Nein |
|--|--|------|

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> |
|------------------------------------|------------------------------|



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**


<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8WH91300BA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH91300BA00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WH91300BA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH91300BA00)



letzte Änderung:

11.03.2015