



Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD 5 l, natuurlijke kleur, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- aparte accessoires en reserveonderdelen beschikbaar, zoals veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarsaanduidingsetiketten (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/150/XX/D/BAM12020-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=147 mm b=breedte=265 mm h=hoogte=247 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	811500
GTIN	4007228812107
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	12

Kleur	natuurlijk
Volume in L	5
Gewicht (kg)	0,4
D x B x H (mm)	147 x 265 x 247

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	12
D x B x H (mm)	805 x 605 x 270

Brutogewicht VE kg	5,66
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

Kartonnen dozen per laag	2
Gewicht (kg)	110,56