

# Data sheet 813569

## Brandstofjerrycan STANDARD 20 I, HDPE

olijfgroen, UN-goedkeuring, zwart toebehoren

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=178 mm    b=breedte=365 mm  
h=hoogte=435 mm



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Fabrikant</b>                | hünersdorff   |
| <b>Hoogte kartonnen doos</b>    | 440           |
| <b>Minimumordehoeveelheid</b>   | 3             |
| <b>VE</b>                       | 3             |
| <b>Om eenheid</b>               | Stuk          |
| <b>Breedte kartonnen doos</b>   | 555           |
| <b>EAN</b>                      | 4007228813562 |
| <b>bruto kg</b>                 | 1,3           |
| <b>Kartonnen dozen per laag</b> | 4             |
| <b>Lengte pallet</b>            | 1,2           |
| <b>Volumen L</b>                | 20            |
| <b>Breedte pallet</b>           | 0,8           |
| <b>Hoogte pallet</b>            | 1,91          |
| <b>Kleur</b>                    | olijf         |
| <b>netto kg</b>                 | 1,1           |
| <b>Stuk/laag</b>                | 12            |
| <b>Brutogewicht pallet kg</b>   | 82,192        |
| <b>Hoogte</b>                   | 435           |
| <b>Lagen</b>                    | 4             |
| <b>Lengte kartonnen doos</b>    | 420           |
| <b>Zak in kartonnen doos</b>    | 0             |
| <b>Aantal kartonnen dozen</b>   | 16            |
| <b>Breedte</b>                  | 365           |
| <b>Brutogewicht VE kg</b>       | 3,887         |
| <b>Diepte</b>                   | 178           |
| <b>Stuk/pallet resp. kist</b>   | 48            |
| <b>Gewicht VE</b>               | 0,587         |
| <b>Volume m3</b>                | 0,1           |