

Artikelnummer: 153658

Kurzbeschreibung: Werkstattwagen, 1 Schublade, 2 Bock- und 2 Lenkrollen

Langbeschreibung: Werkstattwagen, 1 Schublade, 2 Bock- und 2 Lenkrollen: Dieser Werkstattwagen trägt Lasten von bis zu 50 kg. Ausgestattet mit einer Schublade und einem Formularfach, ist der Werkzeugwagen dank seiner Bereifung auch mobil einsetzbar. Der Werkstattwagen ist pulverbeschichtet und damit besonders unempfindlich gegen Stöße. Die obere Arbeitsfläche des Werkstattwagens ist mit einer Riffelgummiauflage versehen, die ein Verrutschen der Kleinteile verhindert. Der Werkstattwagen verfügt über eine Schublade. Diese ist mit insgesamt 40 kg Last belastbar. Hinzu kommt ein weiteres Formularfach, das den Zugriff auf wichtige Dokumente schnell erlaubt. Dank seiner 2 Bock- und 2 Lenkrollen ist der Werkstattwagen jederzeit auch mobil einsetzbar. Der Feststeller an einer Lenkrolle verhindert dabei, dass sich der Werkstattwagen ungewollt in Bewegung setzt. Weitere Details: Pulverbeschichtet Mit Riffelgummiauflage 1 Formularfach Schublade: 1 Traglast Schublade: 40 kg 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Reifen-ø: 150 mm Traglast gesamt: 50 kg Farbe: lichtgrau (RAL 7035) Maße: B 830 x T 470 x H 900 mm Gewicht: 34,17 kg

