

**Artikelnummer:** 155747

**Kurzbeschreibung:** Rapid PRO EG320  
Klebepistole, für Klebesticks 12 mm, Heizzeit 4  
Minuten

**Langbeschreibung:** Rapid PRO EG320  
Klebepistole, für Klebesticks 12 mm, Heizzeit 4  
Minuten: Mit einer Heizzeit von 4 Minuten ist die  
Rapid PRO EG320 schnell einsatzbereit. Dabei  
eignet sich die Rapid PRO EG320 für Klebesticks  
mit einem Durchmesser von 12 mm. Die  
professionelle Klebepistole Rapid PRO EG320  
wiegt knappe 900 g und lässt sich komfortabel  
anwenden. Konzipiert wurde die Rapid PRO EG320  
für Präzisionsarbeiten und hohe Beanspruchung.  
Der Standbügel lässt sich umklappen und vielseitig  
einsetzen. In 4 Minuten ist das Gerät aufgeheizt und einsatzbereit. Dabei lässt sich die  
Temperatur bis zu 195-Grad C regulieren. Die Schmelzleistung beträgt bei dieser  
Klebepistole 1000 g/h und die Leistung beträgt 120 W. Geeignet ist die EG320 für EVA-  
und Polyamid-Kleber und Klebesticks mit einem Durchmesser von 11 bis 12 mm. Die  
Standarddüse hat einen Durchmesser von 3 mm und lässt sich wechseln. Der  
ergonomische 4-Finger-Vorschubhebel ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und das  
1,75 Meter Kabel sorgt für mehr Flexibilität. Auf die Rapid PRO EG320 gibt es 2 Jahre  
Garantie. Weitere Details: Leistungsstarke Klebepistole für professionelle, vielseitige  
Aufgaben Für Klebesticks 11 - 12 mm 1000 g/h Kleberfördermenge 4 Minuten  
Aufheizzeit Leistung: 120 Watt Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylenvinylacetat) und  
Polyamid Standarddüse 3 mm, wechselbar Inkl. einem festen und einem klappbaren  
Standbügel Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel Kabel: 1,75 m Temperaturbereich  
regelbar: nein Temperatureinstellung: 195-Grad C 2 Jahre Garantie Farbe: blau  
Gewicht: 900 g



**EAN/GTIN:** 4051661011665