

# ATEN KH2508A 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch

Artikelnummer	14.01.6046
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KH2508A
EAN (Einzelstück)	4710423776869



**KVM-Switch um mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (ein Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsolen unabhängig und gleichzeitig bis zu 8 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von den ursprünglichen KVM-Konsolen bis zu 256 Computer verwaltet werden.**

- Zwei KVM-Konsolen steuern unabhängig und zeitgleich bis zu 8 direkt angeschlossene Computer
- Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren KH2508A-Switches können sogar von der ursprünglichen KVM-Konsole bis zu 256 Computer verwaltet werden.
- Konsolkonversion - jede Art KVM-Konsole kann einen Computer mit beliebiger Anschlussart steuern - gemischte Kombinationen (PS/2 und USB) auf Seiten der KVM-Konsole und der Computer möglich
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz für Entfernungen bis 40 m und 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m \*Mit KVM-Adapterkabel der KA7000-Serie
- Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
- Diversifizierter Portbetrieb die flexible Verwaltung der Computer - Betriebsarten Belegt, Exklusiv und Freigabe
- Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- Unterstützt zahlreiche Plattformen - PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt mehrere Benutzerkonten - bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
- Kennwortschutz auf drei Ebenen - unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile

Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System

- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer - so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen
- Adapter-ID
- Firmwareaktualisierung möglich

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	Cat 5 KVM Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KH2508A High-Density-KVM-Switch für Kat. 5- Netzwerkkabel, 1x LINS04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x LIN2-481K-E12G Netzkabel, 1x Kit für die Rackmontage, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	8
Unterstützte PC- Plattform	PS/2, USB, SUN
PC: Anschlüsse über TP	8x RJ45
Anzahl Konsolen analog	2
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus- /Tastatur-Anschlüsse	2x 6pol. MiniDIN BU ; 2 x USB BU
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	ja
19"-einbaubar	ja, optional
Hot-Plug-fähig	ja
Max. Auflösung (nominell)	1600x1200 à 60Hz
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Material (Gehäuse)	Metall

Abmessungen (HxBxT)	44x437x163mm
Technische Besonderheiten	Anschluss der PCs über Module (14.01.6022 und 14.01.6023)
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	44 mm
Breite	437 mm
Tiefe	163 mm
Gewicht	2.81 kg
Verpackungshöhe	250 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	540 mm
Paketgewicht	3.665 kg