

ROLINE S/FTP-Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ-45 Steckern (500 MHz / Class EA), grau, 0,5 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.0854 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.0854 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990110643 |

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

Besonders hochwertiges, doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 7 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern (bis 500 MHz). Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Die effektive Lösung für eine Netzwerkverkabelung mit Datenraten bis 10Gbit/s (bei einer Frequenz bis 500 MHz).

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
- Gesamtabschirmung in verzinnem Kupfergeflecht
- Impedanz: 100 Ohm
- Standardausführung: grau

Technische Daten

Hersteller ROLINE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel |
| Farbe | grau |
| Länge | 0.5 m |
| Schirmungstyp | SFTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Farbe (Tülle) | grau |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 27.1 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 90 mm |
| Verpackungstiefe | 130 mm |
| Paketgewicht | 0.029 kg |