

VIVOTEK AW-IHH-0800 Industrieller Gigabit-Ethernet Switch, bis -40°C

Artikelnummer	21.19.3605
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	AW-IHH-0800
EAN (Einzelstück)	4712123679372

VIVOTEK



VIVOTEKs robuster Industrie-Switch für raue Umgebungen geeignet!

- 4x RJ45 Gigabit-Ethernet PoH/PoE+
- 2x RJ45 UTP Gigabit-Ethernet
- 2x Gigabit-Ethernet SFP-Slot
- Power Budget: 95W
- Betriebstemperatur: -40°C bis 75°C
- Abmessung: 39 (B) x 172 (H) x 147 (T) mm

Passende industrielle SFP-Module

- SFP-1000-MM85-X5I: MMF, 0,5 km, -40°C ~ 85°C
- SFP-1000-MM13-02I: MMF, 2 km, -40°C ~ 85°C
- SFP-1000-SM13-10I: SMF, 10 km, -40°C ~ 85°C
- SFP-1000-SM13-40I: SMF, 40 km, -40°C ~ 85°C

Optionale DIN-Rail Stromversorgung

- NDR-240-48

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Industrial Networking
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Schnellanleitung, Klemmleiste, Hutschienenhalterung
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	75 °C
Gewicht	871.9 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.99 kg