

Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Höhe x Länge x Breite 145 x 300 x 200 mm, Inhalt 5,5 l, Aus Polypropylen in gelb, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen

VE 8 Stück

Artikelnummer: 203979



Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 145 x 300 x 200 mm
- Inhalt 5,5 l
- Traglast 15 kg
- Auflast 250 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in gelb
- Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



Behältertyp	Stapelbehälter	Bodenkonstruktion	durchbrochen
Euronorm	ja	Traglast	15 kg
Inhalt	5,5 l	Auflast	250 kg
Höhe	145 mm	Deckel	als Zubehör (nicht

			enthalten)
Länge	300 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Breite	200 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
stapelbar	ja	rollenbahnggeeignet	ja
nestbar	nein	Farbe	gelb
faltbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gewicht	2,96 kg

Zubehör

102189		Einsatzkasten, für Stapelbehälter 13 l, Höhe x Länge x Breite 120 x 86 x 73 mm, aus Polypropylen in gelb
508883		Verschlussdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, in schwarz
508892		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 300 x 200 mm, in schwarz
509425		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 120 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
509428		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 120 x 1150 mm, Stärke 10 mm, aus Polypropylen in anthrazit
530307		Etikettenklammer für Euronorm-Stapelbehälter, aus Metall
531616		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 40 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
531617		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 60 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
789403		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung
992484		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung