

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 31 mm, Nabe mit Kugellager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526457



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller


- Traglast 100 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 125 x 31 mm
- Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
- Nabe mit Kugellager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Feststeller	Doppelstopp
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	ja
Traglast	100 kg	Höhe	158 mm

Bereifung	TPE	Länge Nabe	36,5 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Nabenbohrung	8 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Rad	31 mm
Radlager	Kugellager	Ausladung	44 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Durchmesser Rückenloch	12,2 mm	Gewicht	1,68 kg
Material Gehäuse	Stahl		

Zubehör

526458		Rad, Traglast 100 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 31 mm, Nabe mit Kugellager, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen