

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 600 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met wiellager, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 711381



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 600 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met wiellager
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75 mm, schroefgat-Ø 11 mm

Technische details



transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	255 mm
draagvermogen	600 kg	naaflengte	58 mm
banden	kunststof	naafboorgat	20 mm

wiel-ø	200 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	138 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	105x75 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,2 kg

Gerelateerde Producten

712158		wiel, draagvermogen 600 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met wiellager, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, velg van kunststof
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, banden kunststof, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken