

**GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm - ohne Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10–50 mm

Art.-Nr.: 10196 | 10197 | 10198



**VIDEO**  
Hier klicken Video

**KG 130**

**PATENTIERT**

Hier klicken Produktinformationen

**Achtung!**  
Stromleitend

**Stabspitze:** RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

**Stabende:** Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

**Inhalt Zubehör (16-teilig)**

**Einfacher Servicezugang / Zubehörbox**

Nur eine Schraube öffnen      Zubehörbox 16-teilig

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 – 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN			
ART.-NR.	<b>10196</b>	<b>10197</b>	<b>10198</b>
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,26 kg	1,40 kg	1,56 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	L: 295 mm x B: 245 mm x H: 74 mm		
EAN-CODE - 10192	9120045476729		
EAN-CODE - 10193	9120045477122		
EAN-CODE - 10195	9120045477139		

**BESCHREIBUNG**

GF3 - Kabeleinziehgerät, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrdimension 13 mm – 50 mm.

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x GF3, 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschleufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 2 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel

**VORTEILE**

- RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Autom. Rückschub-Sicherung
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Schubstabil
- Extrem stoßfeste Box
- Auch für belegte Rohre
- Inkludierte Kabelziehschleufe
- RC2 Inspektionskamera kompatibel
- Gesamtbruchlast 130 kg

**INFORMATION**

Kompatibel mit:

**RC2 Inspektionskamera**

- 10 m - Art.Nr.: 10139
- 30 m - Art.Nr.: 10140
- 50 m - Art.Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen