

## Nakrętki do rowków teowych • DIN 508

23010.0124



### Opis produktu

Te nakrętki do rowków teowych (nakrętki rowkowe) są produkowane zgodnie z DIN 508. Asortyment jest rozszerzony o inne wymiary, które nie są zawarte w DIN.

### Material

- Stal hartowana, jakość 10, czerniona

### Montaż

Całkowitą wytrzymałość nakrętek teowych można zagwarantować tylko wtedy, gdy element jest mocowany na całej długości gwintu.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiar wpustu [mm]	d	Wymiary				do wpustów teowych DIN 650 [mm]	Testowane siła wg DIN 508 F min. [kN]	[g]	Nr art. <sup>1)</sup>
		a	e	h	k				
Stal ulepszana cieplnie									
12	M8	11,6	18	14	7	12	29	23	23010.0124

<sup>1)</sup> Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.

### Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.