



Lampe de travail rechargeable à LED IL230R

- source lumineuse LED principale : COB LED 2 watts, éclairage grand angle
- source lumineuse LED supplémentaire : SMD LED 3 watts, focalisée sur un point avec un peu d'éclairage grand angle
- fonction de l'interrupteur : 1. LED supplémentaire / 2. LED principale à 50% / 3. LED principale à 100% / 4. arrêt
- flux lumineux : LED principale : 230 lumens / LED supplémentaire : 135 lumens
- distance d'éclairage : avec LED principale : 20 m / avec LED supplémentaire : 25 m
- température de couleur : env. 6.500 K
- autonomie : env. 1,5 heure
- clip de fixation au dos
- pied pivotant avec aimant
- protection contre la décharge profonde
- degré de protection : IP20 / classe de protection : III
- hauteur de chute testée : 1 m / degré de résistance aux chocs : IK07
- entrée : prise micro-USB avec couvercle en caoutchouc
- tension d'entrée : 5V DC
- courant d'entrée : 500 mA
- temps de charge : env. 1,5 heure
- avec affichage du niveau de charge
- poids : 76 g
- avec bloc d'accumulateurs Li-Po fixe, 3,7 volts, 700 mAh, avec
- livrée avec un câble de chargement USB de 1,5 m (fiche micro-USB sur fiche USB-A)

Exemples d'utilisation :

- adaptée aux conditions physiques extrêmes



Lampe de travail rechargeable à LED IL230R



Lampe de travail rechargeable à LED IL230R, vue latérale

360°



Visuel de référence : présente le pied pivotant avec aimant



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe de travail rechargeable à LED IL230R	1 + 1 LED	(L)27,5 x (P)173,9 x (H)28,4 mm	ABS + TPE	noir / rouge	990-00110	18005996