

DIGITUS®

19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie, einteilige Glas-Fronttür, Breite: 600 mm

ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Stahlblechkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Stahlfronttür mit 4 mm dickem Sicherheitsglas und Schwenkebelgriff abschließbar, 120° Türöffnungswinkel • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** abschließbar
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden • 1x ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Dach
- **Eigenschaften:** Stahlblech 1,5 mm stark • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterelement
- 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • 19" Profilschienen sind 8-12 Mikrometer verzinkt für Korrosionsbeständigkeit • Türanschlag einfach wechselbar • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • 2 Stück Schlüssel für Fronttür, Rückwand und Seitenwände • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- bei Schränken ab 26 HE (Artikel Nr. 11007267, 11005662, 11007268, 11005663, 11007279, 11007236, 11005664, 11007327, 11003642): 2 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität
- bei Schränken ab 32 HE (Artikel Nr. 11007279, 11007236, 11005664, 11007327, 11003642): 4 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie




Rückwand



Detailansicht



Detailansicht



Detailansicht

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Dynamic Basic Serie	22 HE	Glastür	600 kg	600 x 600 mm	1.155 mm	lichtgrau	DN-1922U-6/6-D	11005661
		Glastür	600 kg	600 x 600 mm	1.155 mm	schwarz	DN-1922U-6/6-DB	11007238
	26 HE	Glastür	600 kg	600 x 800 mm	1.155 mm	schwarz	DN-1922U-6/8-DB	11007239
		Glastür	600 kg	600 x 600 mm	1.330 mm	lichtgrau	DN-19 26U-6/6-D	11005662
	26 HE	Glastür	600 kg	600 x 600 mm	1.330 mm	schwarz	DN-1926U-6/6-DB	11007267
		Glastür	600 kg	600 x 800 mm	1.330 mm	schwarz	DN-1926U-6/8-DB	11007268
	32 HE	Glastür	600 kg	600 x 600 mm	1.590 mm	lichtgrau	DN-19 32U-6/6-D	11005663
		Glastür	600 kg	600 x 800 mm	1.590 mm	schwarz	DN-1932U-6/8-DB	11007279
	42 HE	Glastür	600 kg	600 x 600 mm	2.040 mm	lichtgrau	DN-19 42U-6/6-D	11005664
		Glastür	600 kg	600 x 600 mm	2.040 mm	schwarz	DN-1942U-6/6-DB	11007326
	42 HE	Glastür	600 kg	600 x 800 mm	2.040 mm	schwarz	DN-1942U-6/8-DB	11007327
Zubehör: Ersatz-Fuß-Set für 19" Netzwerkschränke							DN-19 FEET	11003642