

MAUL

LED-Lupenleuchte MAULvitrum, mit Klemmfuß

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Leistung: 7W
- Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh / 1000 h
- Lichtstrom: 949 Lumen
- Lichtausbeute: 125 Lumen / Watt
- Farbtemperatur: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
- Max. Beleuchtungsstärke: 1830 Lux (Messabstand 35 cm)
- Farbwiedergabeindex (Ra): 82
- Lebensdauer: 20.000 Stunden
- Eurostecker

- funktionelle Arbeitsplatzleuchte, inkl. Schutzklappe
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7,5" x 6,2" (19,5 x 15,75 cm), Linsenfläche 307 cm²
- robuster Metallarm
- Armlänge unten und oben jeweils 410 mm
- Höhe: 490 mm
- Arm kann um 80° gedreht werden
- Leuchtenkopf, ca. 215 x 300 mm, dreh- und neigbar
- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall - Klemmweite bis 63 mm
- Kabellänge ca. 1,60 m, Schutzklasse II

Für wen geeignet:

- ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, Maschinenplätzen, technische Büros, Arztpraxen
- oder im Privatbereich für Handarbeitstätigkeiten, Briefmarkensammler, Feinmechaniker und Hobbybastler



MAULvitrum, schwarz




MAULvitrum, weiß



Detailansicht: Leuchtenkopf



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Tischleuchte MAULvitrum	Klemmfuß	schwarz	7 Watt	6.500 K	220-240 V	E	82650 90	62010033
		weiß	7 Watt	6.500 K	220-240 V	E	82650 02	62010032