

Rollcart diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1 x 11 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 202916



Rollcart Diabale pour bouteilles pour bouteille de propane de 11 kg

diable pour bouteilles





- force 100 kg
- pour 1 x 11 kg de gaz de propane bouteilles
- hauteur x largeur 1000 x 500 mm
- convient pour bouteilles de Ø 140 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 200 mm
- sans roue porteuse
- 5 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	200 mm
type de diable de manutention	diable pour bouteilles	Roue porteuse	non
charge	100 kg	poignée de sécurité	non
capacité	1 x 11 kg de gaz de propane	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	140 mm	hauteur	1000 mm
matériau	acier	largeur	500 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	garantie	5 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	13 kg

Cela s'adapte aussi ...

144744		armoire pour bouteilles de gaz, pour 10 x bouteilles de gaz de 11 kg ou 4 x bouteilles de gaz de 33 kg, hauteur x largeur x profondeur 1435 x 860 x 720 mm, avec toit, avec porte à battants, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
201077		soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1230 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
206148		pompe vide-fûts, pour diesel, fioul, huiles moteur, hydraulique et à engrenages avec une viscosité maximale de 2000 mPas, puissance de refoulement maximale 0,25 litres par levée, longueur du tube plongeur 920 mm
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion