

## Rollcart chariot de bureau

force 150 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 780 x 500  
mm, tablettes en bois, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL7035 gris clair,  
avec bandage TPE

Numéro d'article: 404940



## Rollcart Chariot de bureau

### Force 150 kg

chariot de bureau




- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 780 x 500 mm
- tablettes en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 900 x 780 x 500 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	3 pièce
type de chariot	chariot pour classeurs	Hauteurs de plateau mm	230/510/800

charge	150 kg	longueur de plateau	780 mm
hauteur	900 mm	largeur de plateau	500 mm
longueur	780 mm	équipement chariot	3 tablettes
largeur	500 mm	poignée	2 pièce
matériau de plaque	bois	portes	non
matériau de finition	soudé	pneumatique	TPE
matériau de châssis	acier	Ø de roue	125 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	5 années
couleur	gris clair // RAL7035	Poids	27 kg
conducteur d'électricité	non		

## Cela s'adapte aussi ...

139644		station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/noir
527975		trieur de bureau, 5 casiers, convient pour DIN A4, Pour montage sur table ou mur, hauteur x largeur x profondeur 330 x 360 x 250 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris
533589		chariot dossiers suspendus, hauteur x largeur x profondeur 670 x 810 x 430 mm, pour 100 dossiers suspendus, structure en acier gris clair