


Thurmetall établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 2 conteneurs, équipement : 11 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 501479



Thurmetall Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2500 x 700 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 75 kg
- exécution du châssis 2 conteneurs
- équipement : 11 tiroirs
- à gauche 5 tiroirs
- à droite 6 tiroirs
- hauteur des tiroirs
2x50 mm/2x75 mm/3x100 mm/1x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 500 x 600 mm
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec poignée barre











- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| type de meuble | table | hauteur frontale 150 mm | 1 pièce |
| type de table | établi | hauteur frontale 200 mm | 2 pièce |
| Exécution du bâti | 2 conteneurs | hauteur frontale 300 mm | 1 pièce |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | largeur utile du tiroir | 500 mm |
| hauteur | 840 mm | profondeur utile du tiroir | 600 mm |
| largeur | 2500 mm | capacité de charge de tiroir | 75 kg |
| profondeur | 700 mm | extension tiroir | 100 % |
| épaisseur de panneau | 40 mm | glissière tiroir | glissières télescopiques à billes |
| charge | 75 kg | poignée | poignée barre |
| hauteur réglable | non | champ d'inscription | bandes d'inscription |
| conducteur d'électricité | non | matériau de plaque | multiplex |
| équipement établi | 11 tiroirs | matériau de châssis | acier |
| soubassements à gauche | 5 tiroirs | surface de châssis | finition peinture époxy |
| soubassements à droite | tiroirs | surface de face avant | finition peinture époxy |
| nombre de tiroirs | 11 pièce | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x50 mm/2x75 mm/3x100 mm/1x150 mm/2x200 mm/1x300 mm | roulant | non |
| hauteur frontale 50 mm | 2 pièce | garantie | 5 années |
| hauteur frontale 75 mm | 2 pièce | Poids | 217 kg |
| hauteur frontale 100 mm | 3 pièce | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 501139 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm |
| 501140 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501142 |  | kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, 6 x l x P 100x100 mm, 12 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |
| 501153 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur 500 mm |
| 501154 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 75 mm, largeur 500 mm |
| 501155 |  | kit de bacs de rangement, composé de 15 bacs, 15 x l x P 100x200 mm, convient pour largeur de tiroir 500 mm, hauteur frontale 100 / 125 mm, largeur 500 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 501166 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir |
| 501170 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |