

## BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 240 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



Numéro d'article: 503816

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 240 kg
- diamètre x largeur 150 x 35 mm
- moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	190 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	44 mm
charge	240 kg	trou de moyeu	15 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	35 mm

Ø de roue	150 mm	propriété surface de roulement	silencieuses
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	135 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	1,3 kg
frein	sans		

## Accessoires

503821



roue, force 240 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés