

AMILO Pro V3505 Edition Ihr Einstieg in die mobile Welt

Ausgabe Januar/ Februar 2006

Seiten 3

Die AMILO Pro V3505 sind die professionellen Gefährten für preisbewusste Geschäftsleute. Mit einem 15,4" WXGA Display, einem integrierten DVD Brenner und einer Vielzahl an Schnittstellen sind Sie bestens gerüstet für den mobilen Einsatz.

Die Intel® Core™ Duo Prozessoren bieten hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch. Dies garantiert langes Arbeiten fernab von der Steckdose. Mit dem eingebauten Wireless LAN Modul können Sie online gehen wo und wann Sie wollen.

Mobilität

Mobile Technologie zum günstigen Preis

- Energiesparende Intel® Core™ Duo Prozessoren
- Aktuellste Intel 945GM Chipsatz, unterstützt neueste Technologien wie DDR2 Speicher, PCI Express und S-ATA

Ergonomie und Flexibilität innerhalb und außerhalb des Büros

- Genießen Sie die Bildqualität des brillanten 15.4" WXGA TFT Displays
- 4 x USB (2.0) Ports für unbeschwerte Verbindungen zu allen Peripherie- und externen Speichergeräten
- Drahtlose Verbindungsmöglichkeiten über WLAN
- Eingebautes DVD+/-RW Dual Layer Laufwerk

Langfristige Stabilität

- Mechanische und funktionale Stabilitätsprüfungen durch umfangreiche Qualitätstests
- Deutscher Qualitätsstandard ausgezeichnet mit dem Award für erstklassiges Fertigungsverfahren
- Entspricht der RoHS-Umweltrichtlinie



System	AMILO Pro V3505 Edition VFY:EM71V3505AG1DE	AMILO Pro V3505 Edition VFY:EM71V3505AJ1DE
Prozessor Second level cache Front side bus (FSB)	Intel® Core™ Duo T2250 (1.73 GHz) 2MB 533 MHz	Intel® Core™2 Duo T5500 (1.66 GHz) 2MB 533 MHz
Chipsatz Northbridge Southbridge	Intel 945GM ICH 7-M	Intel 945GM ICH 7-M
Speicher DDR2-533 SDRAM, 533 MHz DIMM slots	1x 512 MB 2	1x 1 GB 2
BIOS BIOS Flash EPROM	Phoenix First BIOS	Phoenix First BIOS
Schnittstellen Type I/II PC Card slot 3 in1 Card Reader (SD, MMC und Memory Stick) USB 2.0 S-Video out (TV-out) VGA Modem RJ-11 LAN RJ-45 Audio-Eingang (Line-in / Mikrofon) Audio-Ausgang (Line-out / Kopfhörer) DC-in Kensington Lock	1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eingebautes Modem 56K V.92 Modem MDC1.5 * Modemadapterset ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden	x	x
Eingebautes LAN 10/100/1000 Mbps RealTek 88E8055	x	x
Wireless Technologie Einfuhr und Gebrauch gemäß den länderspezifischen Vorschriften Intel PRO/Wireless 3945ABG LAN Bluetooth V2.0	x -	x x
Audio Stereo Lautsprecher Audio-Chipsatz Internes Mikrofon	x Realtek ALC861 x	x Realtek ALC861 x
Tastatur und Anzeige Tastatur Touchpad Status LED	85 Tasten, 19mm Abstand, 2.5mm Tastenhub mit 2 Maustasten x	85 Tasten, 19mm Abstand, 2.5mm Tastenhub mit 2 Maustasten x
Grafik Intel Grafik-Media-Beschleuniger 950, mit 256-bit Grafikkern und bis zu 128MB Grafikspeicher (DVMt), 32-bit Farbtiefe Direct X9 Pixelshader 2.0 DualView (Windows XP)	x x x x x	x x x x x
Display 15.4" TFT WXGA / 1280 x 800 Pixel Maximale Auflösung für externe Displays	- 1600 x 1200 / true color / 85 Hz (2048 x 1536 / 75Hz)	- 1600 x 1200 / true color / 85 Hz (2048 x 1536 / 75Hz)
Festplatte S.M.A.R.T. 60 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 160 GB S-ATA 150 (5400 rpm)	x x -	x - x
Optisches Laufwerk (intern) DVD+/- RW Dual layer (+R) - Multiformat DVD Brenner mit Double Layer Support	x	x
Manageability DeskUpdate Driver Management Supported Standard PXE	x x x	x x x
Sicherheit Physikalische Sicherheit Kensington Lock Unterstützung Systemsicherheit Norton Internet Security Symantec Benutzersicherheit BIOS Passwort für Benutzer und Supervisor Festplattenpasswort	x x x x x	x x x x x

System	AMILO Pro V3505 Edition VFY:EM71V3505AG1DE	AMILO Pro V3505 Edition VFY:EM71V3505AJ1DE
Stromversorgung 1e Li-Ion Batterie, 6 Zellen, 11V, 4400 mAh, 48 Wh Laufzeit erste Batterie * (Mobile Mark 2002) * Akkulebensdauer kann je nach Modell, Konfiguration, Anwendungen, Powermanagement Einstellungen und genutzten Funktionen variieren 20V/65W AC Adapter Nennspannung 100 – 240 V Nennfrequenz 50 – 60 Hz DC Output 20V, 3.42A, 65W	x bis zu 4 St. x x x x	x bis zu 4 St. x x x x
Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Umgebungstemperatur	20% - 85% 5° - 35° C	20% - 85% 5° - 35° C
Abmessungen / Gewicht Abmessungen (H x B x T) Gewicht * * Das Gewicht kann abhängig von der aktuellen Konfiguration variieren.	34-45 x 360 x 260 mm 2.75 kg	34-45 x 360 x 260 mm 2.75 kg
Zertifizierungen CE gemäss EU Direktive 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (Produktsicherheit) CE gemäss 99/5/EEC (R&TTE) CE! (Wireless) CE (Emission/Immunity) R&TTE CB Generic Report CB (Sicherheit) RoHS WHQL TBR21 Energy Star	x x x (with integrated WLAN) x x x x x x x x x	x x x (with integrated WLAN) x x x x x x x x x
Betriebssystem Fujitsu Siemens Computers empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft Windows XP Professional 1) Windows Vista™ capable (min 512 MB RAM notwendig) 1) Windows Vista™ Premium Ready (min 1GB RAM / DVD notwendig)	x x x	x x x
Software Adobe Acrobat Reader Nero Burning ROM Norton Internet Security (inkl. Firewall, nicht vorinstalliert, auf Treiber und Utility DVD) Odyssey Client Toshiba Stack WinDVD für MPEGII Decode Treiber und Utility DVD Easy Guide on-line Benutzerhandbuch	x x x x - optional x x	x x x x x optional x x
Zubehör AC Adapter Notebook-Tasche „Prestige Case Midi“ USB Port Replikator WinDVD 7 Modem Adapter Set (für Deutschland und UK) http://www.fujitsu-siemens.de/zubehoer	S26391-F321-L400 S26391-F119-L60 S26391-F6007-L100 S26361-F2598-L20 S26361-F3145-L10	S26391-F321-L400 S26391-F119-L60 S26391-F6007-L100 S26361-F2598-L20 S26361-F3145-L10
Garantie * Gemäss FSC Garantiebedingungen	2 Jahre Bring in Service * Garantierweiterungen sind möglich	2 Jahre Bring in Service * Garantierweiterungen sind möglich

1) „Nicht alle Funktionen von Windows Vista™ sind auf allen Windows Vista-fähigen PCs verfügbar. Alle Windows Vista-fähigen PCs können zumindest Windows Vista Home Basic ausführen. Für Premiumfunktionen - wie die neue Benutzeroberfläche Windows® Aero™ -, die in anderen Editionen von Windows Vista verfügbar sind, ist erweiterte oder zusätzliche Hardware erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.windowsvista.com/getready.“