

## Artikel

Artikelnummer 20300538  
Modell LED Wand- und Decken



Form Wand- und Decken  
Hersteller Müller-Licht  
Marke MÜLLER-LICHT  
Abmessung 175x64 mm  
Nettogewicht 445 g  
Gehäusematerial PC weiß  
Gehäusefarbe Sensor  
Zolltarifnummer 94054099890  
Entsorgungspflichtig



ElektroG 


## Elektrische Daten

Betriebsspannung 220-240 V  
Nominelle Leistungsaufnahme 9 W  
Bemessungs-Leistungsaufnahme 9 W  
Nominelle Lebensdauer 25.000 h  
Bemessungs-Lebensdauer 25.000 h  
Nominelle Netzfrequenz 50/60Hz  
Nominelle Stromstärke 74 mA  
Stromart AC  
Energieeffizienzklasse A+  
Elektr.Leistungsfaktor 0,530  
Gewichteter Energieverbrauch 9kWh/1000h  
Zündzeit 0,500 s  
Schaltzyklen bis Ausfall 30.000 x  
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%  
Lebensdauerfaktor 6000h 0,900  
Dimmbarkeit nein

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 650 lm  
Bemessungslichtstrom 360° 650 lm  
Bemessungs-Lichtausbeute initial 72,222lm/W  
Farbtemperatur (F) 4000 K  
Lichtfarbe neutralwhite  
Farbwiedergabeindex Ra≥80  
Farbkonsistenz initial 6  
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom 60% < 1s  
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD 0,800  
Lampenlichtstromerhalt NLD 0,700  
Photometrische Codierung 840 / 608

## Lichtspektrum



## Verpackung

Verpackungstyp  
 Verpackungseinheit  
 Barcode  
 Transportkarton-Anzahl-VE  
 Transportkarton-Barcode  
 IP-Schutzklasse  
 Schutzart

Box  
 1  
 4004894851195  
 20  
 0194004894851198300020  
 54  
 II

**MÜLLER LICHT 20300538**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A<sup>++</sup>
A<sup>+</sup>
A
B
C
D
E

}

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Warengruppe  
 Bezeichnung

LED Wand- und Deckenleuchte  
 Bulkhead Round Sensor white