

Feuille de données du produit



Article N°: 2416 Servante

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateaux carrés 600 x 600 mm en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	600
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur plateaux (mm)	228, 544, 860
Longueur totale (mm)	737
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	860
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	44
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976724164